


# XHP30

## Bakterizide Desinfektionslampe HVAC mit Photokatalysator

- cod. ACC600096



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Stromversorgung 230V - 50Hz
- Leistungsaufnahme 15 W
- Titandioxid-Photokatalysator (TiO<sub>2</sub>)
- Betriebsbereich 2.500 - 3.000 m<sup>3</sup>/h
- 9.000 Arbeitsstunden
- Abmessungen: L 165 x H 145 x T 385 mm
- Empfohlene max. Oberfläche 180 m<sup>2</sup>
- Wellenlänge 254 Nm
- Effektive Bestrahlungsstärke: ohne Gitter 3,4 W/m<sup>2</sup> - mit Gitter 0,5 W/m<sup>2</sup>

### BESCHREIBUNG

Die "XHP30" Lampe zeichnet sich durch den innovativen Prozess der Luftreinigung aus, als Ergebnis der Wirkung von UVC-Licht kombiniert mit dem Prinzip der Photokatalyse.


Titandioxid (TiO<sub>2</sub>) ist der in den Lampen vorhandene Photokatalysator und wird durch UVC-Strahlen aktiviert, die eine Reaktion der Umwandlung des Sauerstoffs und der Feuchtigkeit in der Luft in Superoxidionen und Hydroxidionen erzeugen.

Das Verfahren erzeugt Oxidationsmittel, die für Menschen, Tiere und Pflanzen unschädlich sind.

Die Produktion von Antioxidantien zielt darauf ab, Viren, Schimmelpilze und Bakterien in der Luft zu hemmen.


Die UVC-Lampe mit photokatalytischer Struktur wird zur Entkeimung des Luftstroms in den Kanälen von HVAC-Systemen, Klimaanlage, Wärmerückgewinnungseinheiten und den Kanälen von WRG-Lüftung-Systemen eingesetzt.

## HAUPTTEILE



- [1] Netzkabel
- [2] Elektrischer Kasten
- [3] UV-Kontrolllampe On/Off
- [4] UV-Lampe
- [5] Photokatalysator

## BOHRLEHRE



Die Lampe hat eine Lebensdauer von 9.000 Stunden oder zwei Jahren nach der Installation, danach verliert sie ihre Wirksamkeit und muss ersetzt werden.

Die Lampe hat keinen Zähler, der die Betriebsstunden anzeigt. Sie muss je nach Nutzungsdauer ausgetauscht werden.

Nachfolgend einige repräsentative Daten:

- Für die Verwendung bis zu 12 Stunden pro Tag: 2 Jahre
- Für die Verwendung bis zu 16 Stunden pro Tag: 1 1/2 Jahre
- Für die Verwendung bis zu 24 Stunden pro Tag: 1 Jahr

HINWEIS: Das gesamte Gerät und nicht Teile davon müssen ausgetauscht werden

ARTIKEL

| CODE      | DESCRIPTION  |
|-----------|--|
| ACC600096 | BACTERIZID DESINFEKTIONSLAMPE MIT PHOTOKATALYSATOR XHP30 |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.